

Garant**Maskingängttappar för bottenhål, TiN, Typ: 1.5/16-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 1.5/16-12
GTIN	4062406049195
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	2,117 mm
Skaftdiameter D _s	28 mm
Gängdjup	83,3 mm
Gäng-Ø	33,338 mm
Varvper tum	12
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	4
Antal spånspår	4
totallängd L	200 mm
Skaftfyrkant □	22 mm
Kärnhåls-Ø	31,3 mm
Norm	DIN 376
Gängtyp	UN

gänga	1.5/16-12 UN
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp