

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 1.1/4-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 1.1/4-14
GTIN	4062406049119
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,814 mm
Kärnhåls-Ø	30 mm
totallängd L	180 mm
Skaftfyrkant □	20 mm
Antal spånspår	4
Varvper tum	14
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	79,38 mm
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D _s	25 mm
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	31,75 mm
Gängtyp	UNS

gänga	1.1/4-14 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp