

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: NO.6-40****Beställningsdata**

Ordernummer	130041 NO.6-40
GTIN	4062406045548
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	40
Gängdjup	8,8 mm
totallängd L	56 mm
Norm	DIN 371
Antal skär Z	3
Gängstigning	0,635 mm
Kärnhåls-Ø	2,95 mm
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D _s	4 mm
Skaftfyrcant □	3 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	3,505 mm
Gängtyp	UNF-LH

gänga	6-40 UNF LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp