

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 1.3/8-10****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 1.3/8-10
GTIN	4062406049263
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	2,54 mm
Gängdjup	87,31 mm
Skaftfyrkant □	22 mm
Antal spånspår	4
Gäng-Ø	34,925 mm
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D _s	28 mm
Varvper tum	10
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	32,6 mm
totallängd L	200 mm
Gängtyp	UNS

gänga	1.3/8-10 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp