

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: NO.8-32****Beställningsdata**

Ordernummer	130041 NO.8-32
GTIN	4062406045579
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Varvper tum	32
Kärnhåls-Ø	3,42 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	3,4 mm
totallängd L	63 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	4,5 mm
Gängdjup	10,4 mm
Antal skär Z	3
Gängstigning	0,794 mm
Gäng-Ø	4,166 mm
Antal spånspår	3
Norm	DIN 371
Gängtyp	UNC-LH

gänga	8-32 UNC LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp