

Garant**Maskingängttappar för bottenhål, TiN, Typ: 1.5/8-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 1.5/8-18
GTIN	4062406049508
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

totallängd L	200 mm
Gängdjup	103,19 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	4
Skaftdiameter D _s	32 mm
Kärnhåls-Ø	40,1 mm
Norm	DIN 376
Gängstigning	1,411 mm
Gäng-Ø	41,275 mm
Skaftfyrcant □	24 mm
Varvper tum	18
Antal skär Z	4
Gängtyp	UNEF

gänga	1.5/8-18 UNEF
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp