

Garant**Maskingängttappar för bottenhål, TiN, Typ: 1.3/16-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 1.3/16-8
GTIN	4062406049065
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	8
Norm	DIN 376
Antal spånspår	4
Gäng-Ø	30,162 mm
Kärnhåls-Ø	27,2 mm
Gängdjup	75,4 mm
Antal skär Z	4
Skafftyrkant □	18 mm
Gängstigning	3,175 mm
totallängd L	180 mm
Skaftdiameter D _s	22 mm
Gängtyp	UN

gänga	1.3/16-8 UN
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp