

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: NO.2-64****Beställningsdata**

Ordernummer	130041 NO.2-64
GTIN	4062406045463
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	2,184 mm
Kärnhåls-Ø	1,9 mm
totallängd L	45 mm
Antal skär Z	3
Varvper tum	64
Antal spånspår	3
Gängstigning	0,399 mm
Norm	DIN 371
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Gängdjup	5,46 mm
Skaftfyrcant □	2,1 mm
Gängtyp	UNF-LH

gänga	2-64 UNF LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp