

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: 9/16-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130041 9/16-18
GTIN	4062406046170
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 376
Gängstigning	1,411 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	11 mm
Antal skär Z	3
Gängdjup	35,72 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	14,288 mm
Kärnhåls-Ø	12,9 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Varvper tum	18
Antal spånspår	3
totallängd L	110 mm
Gängtyp	UNF-LH

gänga	9/16-18 UNF LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp