

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 1.3/4-10****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 1.3/4-10
GTIN	4062406049669
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	44,45 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
totallängd L	220 mm
Gängstigning	2,54 mm
Gängdjup	111,1 mm
Skaftfyrkant □	29 mm
Skaftdiameter D _s	36 mm
Varvper tum	10
Antal spånsår	4
Kärnhåls-Ø	42 mm
Gängtyp	UNS

gänga	1.3/4-10 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp