

**Garant****Maskingängttappar för bottenhål, TiN, Typ: 1-10****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 1-10
GTIN	4062406048877
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftfyrkant □	16 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	20 mm
Varvper tum	10
Gängstigning	2,54 mm
Antal skär Z	4
Antal spånspår	4
Gäng-Ø	25,4 mm
totallängd L	160 mm
Kärnhåls-Ø	23 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Gängdjup	63,5 mm
Gängtyp	UNS

gänga	1-10 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp