

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 1.1/2-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 1.1/2-24
GTIN	4062406049348
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	4
Antal spånspar	4
Varvper tum	24
Gäng-Ø	38,1 mm
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	37,3 mm
totallängd L	200 mm
Skaftdiameter D _s	32 mm
Gängstigning	1,058 mm
Norm	DIN 376
Gängdjup	95,25 mm
Skaftfyrcant □	24 mm
Gängtyp	UNS

gänga	1.1/2-24 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp