

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 1.1/4-7****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 1.1/4-7
GTIN	4062406049157
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	25 mm
Skaftfyrkant □	20 mm
Norm	DIN 376
Varvper tum	7
totallängd L	180 mm
Gäng-Ø	31,75 mm
Antal skär Z	4
Gängdjup	79,38 mm
Antal spånspår	4
Kärnhåls-Ø	28,05 mm
Gängstigning	3,629 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNC

gänga	1.1/4-7 UNC
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp