

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 1.1/2-6****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 1.1/2-6
GTIN	4062406049423
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 376
Gängdjup	95,25 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
totallängd L	200 mm
Kärnhåls-Ø	33,7 mm
Gäng-Ø	38,1 mm
Antal spånspår	4
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	4,233 mm
Antal skär Z	4
Varvper tum	6
Skaftfyrkant □	24 mm
Gängtyp	UNC

gänga	1.1/2-6 UNC
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp