

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: 9/16-27****Beställningsdata**

Ordernummer	130041 9/16-27
GTIN	4062406046149
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftfyrcant <input type="checkbox"/>	9 mm
totallängd L	110 mm
Antal spånspar	3
Antal skär Z	3
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	11 mm
Gängstigning	0,94 mm
Gäng-Ø	14,288 mm
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	27
Gängdjup	35,72 mm
Kärnhåls-Ø	13,4 mm
Gängtyp	UNS-LH

gänga	9/16-27 UNS LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp