

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 1.1/4-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 1.1/4-8
GTIN	4062406049140
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	3,175 mm
Varvper tum	8
totallängd L	180 mm
Gäng-Ø	31,75 mm
Antal skär Z	4
Gängdjup	79,38 mm
Skafftyrkant □	20 mm
Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	25 mm
Antal spånspår	4
Kärnhåls-Ø	28,8 mm
Gängtyp	UN

gänga	1.1/4-8 UN
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp