

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 1.3/8-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 1.3/8-20
GTIN	4062406049218
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	4
Kärnhåls-Ø	33,7 mm
Antal spånspar	4
Varvper tum	20
Norm	DIN 376
totallängd L	200 mm
Gäng-Ø	34,925 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	87,31 mm
Skaftdiameter D _s	28 mm
Skaftfyrcant □	22 mm
Gängstigning	1,27 mm
Gängtyp	UN

gänga	1.3/8-20 UN
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp