

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 1.1/8-10****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 1.1/8-10
GTIN	4062406049003
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	71,44 mm
Skaftfyrkant □	18 mm
totallängd L	180 mm
Gängstigning	2,54 mm
Antal spånspår	4
Gäng-Ø	28,575 mm
Kärnhåls-Ø	26,25 mm
Skaftdiameter D _s	22 mm
Varvper tum	10
Gängtyp	UNS

gänga	1.1/8-10 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp