

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: NO.4-48****Beställningsdata**

Ordernummer	130041 NO.4-48
GTIN	4062406045500
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	2,4 mm
Skafftyrkant □	2,7 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Varvper tum	48
Gäng-Ø	2,845 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	7,1 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	3,5 mm
totallängd L	56 mm
Gängstigning	0,529 mm
Gängtyp	UNF-LH

gänga	4-48 UNF LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp