

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 3/8-32****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 3/8-32
GTIN	4062406048150
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	23,83 mm
Gängstigning	0,794 mm
Kärnhåls-Ø	8,85 mm
Antal spånspår	3
Skaftfyrkant □	8 mm
Norm	DIN 371
Gäng-Ø	9,525 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	100 mm
Varvper tum	32
Gängtyp	UNEF

gänga	3/8-32 UNEF
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp