

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 5/16-48****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 5/16-48
GTIN	4062406048051
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	7,938 mm
Kärnhåls-Ø	7,5 mm
Norm	DIN 371
totallängd L	90 mm
Gängstigning	0,529 mm
Antal skär Z	3
Varvper tum	48
Antal spånspår	3
Gängdjup	19,85 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm
Skaftfyrkant □	6,2 mm
Gängtyp	UNS

gänga	5/16-48 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp