

**Garant****Maskingängttappar för bottenhål, TiN, Typ: 1/2-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 1/2-12
GTIN	4062406048372
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	110 mm
Antal spånspar	3
Gängdjup	31,75 mm
Gängstigning	2,117 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	12,7 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	11 mm
Varvper tum	12
Kärnhåls-Ø	10,75 mm
Gängtyp	UNS

gänga	1/2-12 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp