

Garant**Maskingängttappar för bottenhål, TiN, Typ: 9/16-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 9/16-24
GTIN	4062406048396
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
Gängstigning	1,058 mm
Kärnhåls-Ø	13,4 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Gäng-Ø	14,288 mm
totallängd L	110 mm
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	24
Skaftdiameter D _s	11 mm
Norm	DIN 376
Antal spånspår	3
Gängdjup	35,72 mm
Gängtyp	UNEF

gänga	9/16-24 UNEF
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp