

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 3/8-36****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 3/8-36
GTIN	4062406048143
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	10 mm
Varvper tum	36
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	8 mm
Kärnhåls-Ø	8,9 mm
Gäng-Ø	9,525 mm
Gängstigning	0,706 mm
Norm	DIN 371
Gängdjup	23,83 mm
totallängd L	100 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspar	3
Gängtyp	UNS

gänga	3/8-36 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp