

**Garant****Maskingängttappar för bottenhål, TiN, Typ: 1.7/8-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 1.7/8-18
GTIN	4062406049744
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	4
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	36 mm
Gängdjup	119 mm
Skaftfyrkant □	29 mm
Kärnhåls-Ø	46,35 mm
Antal spånspår	4
Gäng-Ø	47,625 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Gängstigning	1,411 mm
Varvper tum	18
totallängd L	250 mm
Gängtyp	UNS

gänga	1.7/8-18 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp