

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 11/16-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 11/16-24
GTIN	4062406048532
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	16,6 mm
totallängd L	125 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	11 mm
Varvper tum	24
Gängdjup	43,7 mm
Norm	DIN 376
Gängstigning	1,058 mm
Antal spånspår	4
Gäng-Ø	17,462 mm
Skaftdiameter D _s	14 mm
Antal skär Z	4
Gängtyp	UNEF

gänga	11/16-24 UNEF
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp