

**Garant****Maskingängttappar för bottenhål, TiN, Typ: 9/16-27****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 9/16-27
GTIN	4062406048389
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	35,72 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	11 mm
Varvper tum	27
Kärnhåls-Ø	13,4 mm
Antal spånspår	3
totallängd L	110 mm
Gäng-Ø	14,288 mm
Gängstigning	0,94 mm
Norm	DIN 376
Skafftyrkant □	9 mm
Antal skär Z	3
Gängtyp	UNS

gänga	9/16-27 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp