

Garant**Maskingängttappar för bottenhål, TiN, Typ: 13/16-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 13/16-20
GTIN	4062406048655
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	20
totallängd L	140 mm
Gängstigning	1,27 mm
Skaftdiameter D _s	18 mm
Gängdjup	51,6 mm
Antal spånspår	4
Kärnhåls-Ø	19,6 mm
Antal skär Z	4
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	20,638 mm
Skaftfyrcant □	14,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNEF

gänga	13/16-20 UNEF
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp