

Garant**Maskingängttappar för bottenhål, TiN, Typ: 7/16-28****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 7/16-28
GTIN	4062406048228
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	10,35 mm
Skafftyrkant □	7 mm
Gäng-Ø	11,112 mm
totallängd L	110 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspar	3
Gängdjup	27,78 mm
Varvper tum	28
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	0,907 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	9 mm
Gängtyp	UNEF

gänga	7/16-28 UNEF
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp