

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: NO.12-36****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 NO.12-36
GTIN	4062406047924
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftfyrkant □	4,9 mm
Antal spånspar	3
Gäng-Ø	5,486 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Gängdjup	13,7 mm
Kärnhåls-Ø	4,8 mm
totallängd L	80 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 371
Varvper tum	36
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	0,706 mm
Gängtyp	UNS

gänga	12-36 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp