

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1.1/16-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 1.1/16-8
GTIN	4062406051174
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftfyrkant □	16 mm
Gängstigning	3,175 mm
Kärnhåls-Ø	24 mm
Antal spånspår	4
Norm	DIN 376
Varvper tum	8
totallängd L	160 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	67,5 mm
Gäng-Ø	26,99 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	20 mm
Antal skär Z	4
Gängtyp	UN-LH

gänga	1.1/16-8 UN LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp