

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 15/16-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 15/16-12
GTIN	4062406048792
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	4
Gängdjup	59,53 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Kärnhåls-Ø	21,8 mm
Gängstigning	2,117 mm
Skaftdiameter D _s	18 mm
totallängd L	160 mm
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	23,812 mm
Antal spånspår	4
Varvper tum	12
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UN

gänga	15/16-12 UN
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp