

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 9/16-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 9/16-14
GTIN	4062406048433
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 376
Skafftyrkant □	9 mm
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	35,72 mm
totallängd L	110 mm
Kärnhåls-Ø	12,6 mm
Antal spånspar	3
Gängstigning	1,814 mm
Gäng-Ø	14,288 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	11 mm
Varvper tum	14
Gängtyp	UNS

gänga	9/16-14 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp