

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 7/8-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 7/8-12
GTIN	4062406048747
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	12
Skaftdiameter D _s	18 mm
Gängdjup	55,56 mm
Kärnhåls-Ø	20,2 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	22,225 mm
Skaftfyrcant □	14,5 mm
Antal skär Z	4
Norm	DIN 376
Antal spånspår	4
Gängstigning	2,117 mm
totallängd L	140 mm
Gängtyp	UN

gänga	7/8-12 UN
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp