

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: NO.6-40****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 NO.6-40
GTIN	4062406047788
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	3 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	4 mm
Norm	DIN 371
Gäng-Ø	3,505 mm
totallängd L	56 mm
Gängdjup	8,8 mm
Antal skär Z	3
Antal spånsår	3
Kärnhåls-Ø	2,95 mm
Gängstigning	0,635 mm
Varvper tum	40
Gängtyp	UNF

gänga	6-40 UNF
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp