

Garant**Maskingängttappar för bottenhål, TiN, Typ: 1.9/16-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 1.9/16-20
GTIN	4062406049430
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 376
Gängdjup	99,22 mm
Antal spånspår	4
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	39,688 mm
Gängstigning	1,27 mm
Kärnhåls-Ø	38,49 mm
Varvper tum	20
Skafftyrkant □	24 mm
Skaftdiameter D _s	32 mm
totallängd L	200 mm
Antal skär Z	4
Gängtyp	UN

gänga	1.9/16-20 UN
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp