

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 3/4-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 3/4-12
GTIN	4062406048631
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	17 mm
Gängdjup	47,63 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	4
Antal spånspår	4
totallängd L	125 mm
Skaftfyrkant □	11 mm
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	19,05 mm
Skaftdiameter D _s	14 mm
Varvper tum	12
Gängstigning	2,117 mm
Gängtyp	UN

gänga	3/4-12 UN
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp