

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1.1/8-7****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 1.1/8-7
GTIN	4062406051266
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	180 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	22 mm
Kärnhåls-Ø	24,87 mm
Antal skär Z	4
Varvper tum	7
Gäng-Ø	28,575 mm
Skaftfyrcant □	18 mm
Gängdjup	71,44 mm
Gängstigning	3,629 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Antal spånspar	4
Gängtyp	UNC-LH

gänga	1.1/8-7 UNC LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp