

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 3/8-27****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 130045 3/8-27 |
| GTIN         | 4062406048167 |
| Artikelklass | 10N           |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Kärnhåls-Ø                   | 8,7 mm   |
| Antal spånspår               | 3        |
| Varvper tum                  | 27       |
| Norm                         | DIN 371  |
| totallängd L                 | 100 mm   |
| Gäng-Ø                       | 9,525 mm |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 10 mm    |
| Skaftfyrkant □               | 8 mm     |
| Gängdjup                     | 23,83 mm |
| Skärmaterial                 | HSS E    |
| Antal skär Z                 | 3        |
| Gängstigning                 | 0,94 mm  |
| Gängtyp                      | UNS      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| gänga                 | 3/8-27 UNS                                   |
| Beläggning            | TiN  |
| Flankvinkel           | 60 grad                                      |
| Gängnorm              | ASME B1.1                                    |
| Toleransklass         | 2B +0,10                                     |
| Toleransklass         | 2B +0,20                                     |
| Toleransklass         | 1B   |
| Toleransklass         | 2B +0,05                                     |
| Toleransklass         | 2B   |
| Toleransklass         | 3B   |
| Skärfasform           | C  |
| Skaft                 | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig              | nej  |
| Användning vid håltyp | upp till 2xD vid bottenhål                   |
| Skärriktning          | Höger  |
| Typ av gängverktyg    | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring              | Utan   |
| Produktslag           | Gängtapp                                     |