

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1.13/16-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 1.13/16-8
GTIN	4062406051969
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 376
Gängstigning	3,175 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	36 mm
Skaftfyrcant □	29 mm
Kärnhåls-Ø	43 mm
Antal spånspår	4
Antal skär Z	4
Gäng-Ø	46,04 mm
totallängd L	250 mm
Gängdjup	115,1 mm
Varvper tum	8
Gängtyp	UN-LH

gänga	1.13/16-8 UN LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp