

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1.1/4-7****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 1.1/4-7
GTIN	4062406051396
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	25 mm
Varvper tum	7
Gängstigning	3,629 mm
Antal skär Z	4
Gäng-Ø	31,75 mm
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	28,05 mm
Gängdjup	79,38 mm
Norm	DIN 376
totallängd L	180 mm
Skaftfyrkant □	20 mm
Antal spånspår	4
Gängtyp	UNC-LH

gänga	1.1/4-7 UNC LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp