

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1-27****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 1-27
GTIN	4062406051044
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	160 mm
Varvper tum	27
Antal spånspar	4
Gängstigning	0,94 mm
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	25,4 mm
Gängdjup	63,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	20 mm
Skaftfyrkant □	16 mm
Kärnhåls-Ø	24,5 mm
Gängtyp	UNS-LH

gänga	1-27 UNS LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp