

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1.1/4-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 1.1/4-8
GTIN	4062406051389
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	8
totallängd L	180 mm
Kärnhåls-Ø	28,8 mm
Gängstigning	3,175 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
Gäng-Ø	31,75 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Gängdjup	79,38 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	4
Skaftfyrkant □	20 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	1.1/4-8 UN LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp