

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 15/16-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 15/16-12
GTIN	4062406051037
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	21,8 mm
Gängstigning	2,117 mm
Antal spånspår	4
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	12
Gängdjup	59,53 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Gäng-Ø	23,812 mm
totallängd L	160 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Gängtyp	UN-LH

gänga	15/16-12 UN LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp