

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1.7/16-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 1.7/16-8
GTIN	4062406051570
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftfyrkant □	22 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	28 mm
totallängd L	200 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	4
Varvper tum	8
Gäng-Ø	36,512 mm
Gängstigning	3,175 mm
Gängdjup	91,28 mm
Antal skär Z	4
Kärnhåls-Ø	33,5 mm
Norm	DIN 376
Gängtyp	UN-LH

gänga	1.7/16-8 UN LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp