

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 3/8-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 3/8-20
GTIN	4062406050429
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	3
Skafftyrkant □	8 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
totallängd L	100 mm
Gäng-Ø	9,525 mm
Varvper tum	20
Kärnhåls-Ø	8,3 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	1,27 mm
Norm	DIN 371
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	23,83 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	3/8-20 UN LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp