

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1.15/16-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 1.15/16-20
GTIN	4062406052041
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	20
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D _s	40 mm
totallängd L	250 mm
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	48 mm
Skaftfyrcant □	32 mm
Gängstigning	1,27 mm
Norm	DIN 376
Antal spånspår	4
Gängdjup	123 mm
Gäng-Ø	49,212 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	1.15/16-20 UN LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp