

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1.3/8-6****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 1.3/8-6
GTIN	4062406051525
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

totallängd L	200 mm
Gäng-Ø	34,925 mm
Kärnhåls-Ø	30,6 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	28 mm
Skaftfyrkant □	22 mm
Antal spånspår	4
Gängdjup	87,31 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	4
Gängstigning	4,233 mm
Varvper tum	6
Gängtyp	UNC-LH

gänga	1.3/8-6 UNC LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp