

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1.11/16-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 1.11/16-18
GTIN	4062406051815
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,411 mm
Varvper tum	18
Antal spånspar	4
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	41,6 mm
Skaftdiameter D _s	36 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
totallängd L	220 mm
Gängdjup	107,15 mm
Skaftfyrcant □	29 mm
Gäng-Ø	42,86 mm
Gängtyp	UNEF-LH

gänga	1.11/16-18 UNEF LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp