

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 3/4-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 3/4-12
GTIN	4062406050870
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	2,117 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	11 mm
totallängd L	125 mm
Antal spånspår	4
Kärnhåls-Ø	17 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	14 mm
Antal skär Z	4
Varvper tum	12
Gängdjup	47,63 mm
Gäng-Ø	19,05 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	3/4-12 UN LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp